

Plastična savitljiva cijev PUN-5/32X1/32-U-RT-500

Broj artikla: 546639

FESTO

kalibrirano izvana, prikladno za QS i QB utične priključke.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Old part no. 13028503



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Vanjski promjer inča | 5/32 |
| Unutarnji promjer inča | 3/32 |
| Min. radijus savijanja | 0,202 " |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -14 ... 150 Psi |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak Vakuum |
| Temperatura okoline | -68 ... 140 °F |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,103 oz/ft |
| Boja | crveno |
| Tvrdoća po Shoreu | A 98 +/-3 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, savitljiva cijev | TPE-U(PU) |