

# Spiralna plastična savitljiva cijev PAS-6I-8E-5

Broj artikla: 548145  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	5 m
Vanjski promjer	8 mm
Duljina bloka	0,385 m
Unutarnji promjer	6 mm
Promjer namatanja	50 mm
Broj zavoja	45
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 17,5 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	205 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PA