

Motorska prirubnica EAMF-A-64A-140A

Broj artikla: 550988

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Cod sučelja, Motor in	140A
Kod sučelja, kućište spojke	64A
Materijal - napomena	RoHS sukladno