

Komplet nabranog mijeha DADB-V6-32-S426-475

Broj artikla: 553287

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 15552.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Vanjski promjer | 38 mm |
| Veličina | 32 |
| Područje hoda | 426 ... 475 mm |
| Produljenje klipnjače | 145 mm |
| Oblik | okruglo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Otpornost na medije | Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 117 g |
| Vrsta pričvršćenja | podizno s navojnim zatikom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material adapter components | PA ojačan |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | visokolegirani čelik, nehrđajući |