

# Utisni rukavac NPQM-D-S10-E-P10

Broj dijela: 558814

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	8 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Težina proizvoda	11 g
Pneumatski priključak 1	Utični priključak QS-10
Pneumatski priključak 2	Utični tuljak QS-10
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing, niklani