

# Smanjenje hoda HGRT-HR-50

Broj artikla: 564301

FESTO

za namještanje kuta otvaranja. Odgovara za radijalnu prihvatnicu HGRT.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Podesivo područje krajnjih položaja/duljina	50 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	navrnuto na prihvatnicu
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material locknut	Čelik za kaljenje
Material screws	Čelik