

Komplet nabranog mijeha EADB-V1-40-S101-200

Broj artikla: 570267

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	57 mm
Veličina	40
Područje hoda	101 ... 200 mm
Produljenje klipnjače	77 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	80 g
Težina proizvoda	153 g
Vrsta pričvršćenja	podizno s navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, komponente adaptera	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, nabrani mijeh	NBR
Informacija o materijalu navojnog svornjaka	visokolegirani čelik, nehrđajući