


Utični priključak QS-F-G1/2-14H

Broj artikla: 570438

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 12 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 |
| Sigurnost za prehrambene artikle | prema deklaraciji proizvođača |
| Temperatura okoline | 0 ... 150 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 40 Nm |
| Težina proizvoda | 34 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | za vanjski promjer savitljive cijevi 14 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | Mjed kromirano i poniklano |
| Informacija o materijalu, brtva navoja | FPM |