


Linijski portal DHSL-4-DGC40S-DGSL16

Broj artikla: 574509

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 4
Korisni teret	0 ... 4 kg
Pogon Z-os	DGSL-16
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 150 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	$\pm 0,01$ mm
Pogon Y-os	DGC-40
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Međupozicija Y-os	1-struko
Hod Y-os	0 ... 8.500 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	$\pm 0,02$ mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	$\pm 0,02$ mm