


# T-razdjelnik FCK-3-PK-3-KU

Broj artikla: 6273

FESTO

Polimerna izvedba



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	T oblik
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material – connector	POM