

Blok podnožja VABM-B10-25S-G38-5

Broj artikla: 8026264

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera | 27,5 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 5 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 861 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |