

# Fiksna prigušnica VFFG-T-F4-5

Broj artikla: 8047346

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila                    | Prigušna funkcija                                 |
| Vrsta pričvršćenja                  | Tapped  |
| Operating pressure MPa              | -0,09 ... 1 MPa                                   |
| Pogonski tlak                       | -0,9 ... 10 bar                                   |
| Temperatura okoline                 | -5 ... 60 °C                                      |
| Dozvola                             | c UL us - Recognized (OL)                         |
| Veličina                            | For ø 4 mm  |
| Nazivni promjer                     | 0,5 mm  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura ležaja                  | -10 ... 60 °C                                     |
| Težina proizvoda                    | 0,4 g   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno                                     |