

Fiksna prigušnica VFFG-T-F6-7

Broj artikla: 8047353

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Vrsta pričvršćenja	Tapped
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Veličina	For ø 5.8 mm
Nazivni promjer	0,7 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,2 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno