

Fiksna prigušnica VFFG-T-F6-16

Broj artikla: 8047358

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila | Prigušna funkcija |
| Vrsta pričvršćenja | Tapped |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Veličina | For ø 5.8 mm |
| Nazivni promjer | 1,6 mm |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1,2 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |