


# Aksijalni komplet EAMM-A-M80-75GA

Broj artikla: 8063564

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	60 Nm
Težina proizvoda	1.149 g
Kod sučelja, pogon	M80
Cod sučelja, Motor in	75GA
Materijal - napomena	RoHS sukladno