

# Okrugli cilindar DGS-20- -P-S2

Broj artikla: 8806  
Proizvod u napuštanju


FESTO

s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| Promjer klipa                       | 20 mm   |
| Prigušivanje                        | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano     |
| Prepoznavanje pozicije              | bez   |
| Varijante                           | Prolazna klipnjača                                |
| Pogonski tlak                       | 1 ... 10 bar                                      |
| Način funkcioniranja                | dvoradno  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |