

# Dugaszolható csatlakozó NPQP-D-R18-Q4

Cikkszám: 132417

FESTO

Kífutó típus. 2013-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Méret                                      | Standard  |
| Névleges méret                             | 2.1 mm  |
| Konstruktív felépítés                      | Push-pull elv                                     |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás          | -0.95 ... 10 bar                                  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint     |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges                     |
| KBK korrózióállósági osztály               | 4   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C                                     |
| Gyártmány súlya                            | 2.5 g   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | R1/8  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | 4 mm külső átmérőjű csőhöz                        |
| Anyag megjegyzés                           | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz<br>RoHS konform |
| Anyag információ, ház                      | PP  |
| Anyag információ: cső szorító elem         | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes               |