

Dugaszolható csatlakozó NPQP-D-R14-Q10

Cikkszám: 132423

FESTO

Kífutó típus. 2013-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 6.2 mm |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 7 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | R1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 10 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Anyag információ, ház | PP |
| Anyag információ: cső szorító elem | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |