

# Ellencsapágy EAMG-U1-60

Cikkszám: 1354282

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	35 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform