

karimás henger EFK-25-40-P


Cikkszám: 15005

Kifutó termék

[rugóvisszatérítéssel.](#)

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	40 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	235 N