


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/4-NPT-RS-B

Cikkszám: 151550

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/4-18
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Üzemi nyomás	0.3 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrte, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrte, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C