


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-3/8-NPT-1/4-B

Cikkszám: 151556

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|--|
| Szelep funkció | Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT3/8-18 |
| Beállító elem | Hornyolt csavar |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Üzemi nyomás | 0.3 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Üzemi közeg | szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |