

Dugaszolható csatlakozó

QS-3/8-3/8-U

Cikkszám: 153612

FESTO

Külső menet külső hatlappal.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	6.7 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	24 Nm
Pneumatikus csatlakozás	NPT3/8-18 3/8" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes