



# Lineáris hajtómű DGPL-3"- -PPV-A-KF-B

Cikkszám: 162946

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, dugattyúrúd nélküli kivitel,  
alakzáró kapcsolat a dugattyú és a futóelem között, mindkét oldalon  
beállítható véghelyzet csillapítás.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 3,000 mm
Dugattyú átmérő	3"
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható Lökéscsillapító, kemény karakterisztika
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Menesztő elv	alakzáró (horony)
Üzemi nyomás	1.5 ... 8 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	83 mm
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/2-14