

# l gyorscsatlakozó LCKN-1/4-PK-4

Cikkszám: 165000

FESTO

360°-ban elfordítható, tömítő gyűrűvel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.6 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.9 ... 16 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - Moderate corrosion stress
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény