


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/8-NPT-QS-5/32-U

Cikkszám: 165009

FESTO

lefűvés fojtására, lengő csatlakozóval.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-5/32
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Beállító elem	Recés csavar
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	112 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	58 l/min
Üzemi nyomás	1 ... 9 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Anyag információ, ház	PBT erősítésű
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő szűrt, olajozott sűrített levegő
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	18.7 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM