

szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-3/8-D-O-MIDI-NPT

Cikkszám: 173782

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

fém védőkosárral, manométer nélkül, szűrő finomság 40 µm. Kézi kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel lenyomható
Max.kondenzátum mennyiség	43 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges átáramlás	3,100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	830 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC