

szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1-D-5M-MAXI-NPT

Cikkszám: 173816

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

fém védőkosárral, manométerrel, szűrő finomság 5 µm. Kézi kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Max.kondenzátum mennyiség	80 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.4 bar
Normál névleges átáramlás	8,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,470 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	1 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC