


Fojtó-visszacsapó szelep GRGA-M5-PK-3-LF-C

Cikkszám: 175059

FESTO

Lefúvó levegő fojtása finomállítással.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	40 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	42 ... 63 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	80 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	85 ... 125 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	7 g
Anyag információ, becsavarható tengely	nikkelezett Sárgaréz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény