

Felfogó készlet SMBR-8-40

Cikkszám: 175098

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkeltartalom, a vegyileg nikkeltartalmú felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneses csatlakozók
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	POM