

többpólusú csatlakozó aljzat IMP1-SD-72-36

Cikkszám: 18320

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	22 ... 32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 300 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	10 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 125 °C
Gyártmány súlya	550 g
Csatlakozó keresztmetszet	1.75 mm ²
Elektromos csatlakozás	aljzat 72 sarkú
Kábel csavarzat	SW50
Felfogási mód	szorítókengyellel
Anyag információ, ház	Műanyag Könnnyűfém présöntvény
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet ezüstözött