

Szelepsziget VIFB-02-1/4-16

Cikkszám: 18377

FESTO

G1/4, Feldbusz csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefűvott 5/3 zárt
Normál névleges átáramlás	1,300 ... 1,600 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	Feldbusz
Szelephelyek max.száma	16
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Védettség	IP65
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	02
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	Fix raszter
Vezérlőnyomás	1.5 ... 10 bar
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C