

vezető tengely FDG-40- -

Cikkszám: 192853

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-------------------------------|
| Méret | 40 |
| Löklet | 1 ... 4,000 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezetékek |
| Konstrukciós felépítés | Vezető tengely hajtómű nélkül |
| Max.sebesség | 3 m/s |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Material of guide component | Acél |
| Material housing | Alumínium ötvözet eloxált |