

vezető tengely

FDG-50- -

Cikkszám: 192854

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfigó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	50
Löklet	10 ... 3,000 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezető tengely hajtómű nélkül
Max.sebesség	3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, vezető elemek	Acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált