

membránkészlet EADB-V2-40-S301-400

Cikkszám: 2828837

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	57 mm
Méret	40
Lökettartomány	301 ... 400 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	119 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vegyí anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Mozgatott tömeg	137 g
Gyártmány súlya	201 g
Felfogási mód	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material adapter components	Alumínium ötvözet eloxált
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes