



Mágnesszelep

MZH-5/3E-M3-L-LED

Cikkszám: 30197

FESTO

Micro-Pneumatic mágneskerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/3 lefűvott
Normál névleges átáramlás	40 l/min
Üzemi nyomás	2 ... 7 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Védettség	IP40 csatlakozó aljzattal
Névleges méret	1.5 mm
Vezérlési fajta	elővezérelt
Kapcsolási idő ki	30 ms
Kapcsolási idő be	5 ms
Ciklusidő	100%
Tekerccs jellemző	24V DC: 0,55W
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	50 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap M3
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap M3
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap M3
Pneumatikus csatlakozás 4	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozólap
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény