

karimás henger DFK-8-25-P


Cikkszám: 30269

Kifutó termék

FESTO

[a véghelyzetekben rugalmas csillapító gyűrűkkel.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Lököt	25 mm
Dugattyú átmérő	8 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	24 N