


Csatlakozó tömb

MHP4-PR8-3

Cikkszám: 525232

FESTO

MHP4-...-HC/TC fél-alaplapos szelephez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2
Gyártmány súlya	1,400 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1/33	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3/11	G3/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium ötvözet