



Közelítéskapcsoló

SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Cikkszám: 526677

FESTO

elektromos, érintés nélküli, kétvezetékes kivitel, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, kábellel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	profilhoronyhoz
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	érintkezés mentes, 2 huzalos
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhősége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	< 0.5 ms
Kikapcsolási idő	> 0.5 ms
Max.kimeneti áram	50 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	1.5 W
Feszültség kimaradás	< 8 V
Maradó áram	< 1 mA
Rövidzár védett	igen
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 2 eres
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
Kábelhossz	2.5 m
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Felfogási mód	szorosan a hengerprofilal a profilhoronyba pattintott felülről betehető a horonyba
Meghúzási nyomaték	0.4 Nm
Gyártmány súlya	15.9 g
Anyag információ, ház	PA erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67