


kábel csatlakozó aljzattal KMH-D-2,5

Cikkszám: 527398

FESTO

a CPA-SC szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	Clip
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	24 g
Elektromos csatlakozás	aljzat 3 sarkú
Névleges üzemi feszültség, DC	60 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábelhossz	2.5 m
Kábel átmérő	1.3 mm
Kábelszerkezet	3x0,14
Színkód, érszigetelés	Pin 1 = fekete Pin 2 = kék Pin 3 = piros
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 105 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	bronz Ónozott