

csatlakozó EAMC-B-15-22-5-9

Cikkszám: 529953

FESTO

szervomotoros elektromechanikus hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	5 mm
Felfogó átmérő 2	9 mm
Méret	15
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	12,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	0.13 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	6 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform