

áramlás érzékelő

SFEV-R1000-L-2ND-K1

Cikkszám: 538561

FESTO

külön kijelző az SFET-F, SFET-R átáramlás távadókhöz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Engedély | RCM Mark |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Kapcsoló kimenet | 2xNPN |
| Kapcsolási funkció | Ablakkomparátor Küszöbérték komparátor |
| Kapcsoló elem funkció | Nyitó érintkező Záró érintkezők |
| Analóg kimenet | 1 - 5 V |
| Terhelő ellenállás | 50 kOhm |
| Kijelzési tartomány | -10 ... 10 l/min |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 12 ... 24 V |
| Elektromos csatlakozás | Kábel |
| Kábelhossz | 1 m |
| Anyag információ, kábelköpeny | PVC |
| Felfogási mód | tartó derékszöggel |
| Gyártmány súlya | 70 g |
| Anyag információ, ház | PA |
| Kijelző típusa | 3 1/2 helyiértékű alfanumerikus |
| Védettség | IP40 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |