

Műanyag tömlő PUN-1/4X3/64-U-SW

Cikkszám: 546583

FESTO

külső átmérőre kalibrált, alkalmas QS és QB csatlakozókhoz.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Old part no. 13013796



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	1/4
Belső átmérő, inch	5/32
Min.hajlítási sugár	0.476 "
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14 ... 150 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
Környezeti hőmérséklet	-68 ... 140 °F
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.251 oz/ft
Szín	fekete
Shore keménység	A 98 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)