

membránkészlet DADB-V6-40-S126-175

Cikkszám: 553295

FESTO

ISO 15552 szerinti szabványos hengerhez.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Külső átmérő | 46 mm |
| Méret | 40 |
| Lökettartomány | 126 ... 175 mm |
| Dugattyúrúd hosszabbítás | 56 mm |
| Konstrukció | kerek |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Tömlő készlet közösített lefúvással |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Vegyí anyagokkal szembeni ellenállóképesség | Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin |
| Védettség | IP54 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Gyártmány súlya | 68 g |
| Felfogási mód | feltolható menetes csappal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material adapter components | PA erősítésű |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |