

# membránkészlet DADB-S1-50-S426-475

Cikkszám: 553497

FESTO

ISO 6432 szerinti szabványos hengerhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	57 mm
Méret	50
Lökettartomány	426 ... 475 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	128 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Vegyai anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	187 g
Felfogási mód	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adapter components	PA erősítésű
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes