

# axiális készlet EAMM-A-S38-40A

Cikkszám: 558162

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	370 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S38
Interfész kód, motor In	40A
Anyag megjegyzés	RoHS konform