


csatlakozó lécc

VABM-L1-14W-G14-4

Cikkszám: 566644

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Raszter méret | 16 mm |
| Szelephelyek max.száma | 16 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Engedély | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés | 1.5 Nm |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás | 0.65 Nm |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés | 3 Nm |
| Gyártmány súlya | 380 g |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás | M5 |
| 82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |