

# Membránkészlet EADB-V1-63-S10-100

Cikkszám: 570271

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	93 mm
Méret	63
Lökettartomány	10 ... 100 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	43 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3
Vegyí anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Mozgatott tömeg	86 g
Gyártmány súlya	196 g
Felfogási mód	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ: Adapter elemek	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: Tömlőhengerek	NBR
Anyag információ: menetes csap	erősen ötvözött acél, rozsdamentes