


Csatlakozó dugó

QS-F-14

Cikkszám: 570432

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	13 mm
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	73 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Gyorscsatlakozó, QS-14
Pneumatikus csatlakozás 2	Gyorscsatlakozó, QS-14
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz krómozott és nikkelezett
Anyag információ, cső tömítés	FPM