

Térbeli portál

DHSR-25-EGC185TB-2EGC120TB-DGEA40

Cikkszám: 574557

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 25
Hasznos terhelés	0 ... 25 kg
Hajtómű, Z tengely	DGEA-40
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos fogasszíj
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Hajtómű, Y tengely	2x EGC-120-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíj golyósvezetékekkel 2x
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 2,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Hajtómű, X tengely	EGC-185-TB
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíj golyósvezetékekkel
Középhelyzet, X tengely	tetszőleges
Löket, X tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely	± 0,08 mm